


品番：EA345RZ-50

品名：AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位)



販売価格	45,700円(税抜)／ 50,270円(税込)		
カタログ価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/24 03:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	HSR2.4S
電源	AC100V	周波数	50Hz
出力	400W	口径	50mm
サイズ	271×162×282(H)mm	重量	10.6kg
全揚程	7m	最大全揚程	12m
吐出量	85L/分	最大吐出量	120L/分
一般工事排水用			
オイルリフター装備			
残水を1mmまで排水できます。			
合成ゴム底でFRP槽に最適			
運動前の呼び水不要			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

