


品番 : EA345S-26A

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンス製)



販売価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜) / 121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	50SQ2-2.4S
口径(φ mm)	50	出力(W)	400
全揚程(m)	8.0	サイズ	φ 180×366(H)mm
周波数	60Hz	電源	AC100V
重量	10.5kg	吐出量	110L/分
材質	SUS304		

錆を避けたいニーズに対応

汚水、各種液(海水不可)

非自動型

オイルリフター装備

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

