品番: EA345SA-15A

品名: AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(フロート式/SUS)



| 販売価格 | 161,200円(税抜) / 177,320円(税込) | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| WY ZO IM IN | , | | | | | |
| カタログ価格 | 161,200円(税抜)/177,320円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 04:43現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | | |
| カタログページ | 2577ページ | | | | | |



仕様

| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50SQA2-2.4S |
|------|---------------|-------|-------------|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 400W | 口径 | 50mm |
| サイズ | φ180×366(H)mm | 重量 | 11kg |
| 全揚程 | 8m | 最大全揚程 | 10m |
| 吐出量 | 110L/分 | 最大吐出量 | 240L/分 |

汚水、各種液(海水不可)

フロート式自動運転型

自動運転型は、低水位を感知してオフになります。

オイルリフター装備

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ