

品番 : EA346B-1

品名 : 4.9MPa 水圧テストポンプ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 52,000円(税抜)／57,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,000円(税抜)／57,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/08 20:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0197ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------|-------|---------|
| サイズ(W×D×H)mm | 720×170×260 | 重量 | 8kg |
| 最高圧力(MPa) | 6MPa(60bar) | 吐出量 | 約45ml/回 |
| 容量 | 12L | 接続ねじ径 | R1/2¥" |
| 二重遮断およびバージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします | | | |
| 試験液として水または油を使用して気密性をテストできます | | | |
| 耐摩耗性のある硬質ポリアミドピストン | | | |
| テストホースにスチールメッシュを採用し、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます | | | |
| 読みやすく正確な目盛りの圧力計です | | | |
| 耐候性、耐低温性亜鉛メッキ塗装されたタンク | | | |
| 収納や持ち運びに便利なレバー位置 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.