

品番 : EA346TA-2

品名 : 4.0MPa 水圧テストポンプ



販売価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0198ページ		



仕様

最高圧力	4.0MPa	圧力計	2.5MPa
プランジャー径	22mm	ストローク	35mm
吐出口径	1/4	水槽容量(L)	4.5
1回吸水量(ml)	13	サイズ	200×320×300(H)mm
重量	3.5kg	接続ねじ径	G1/4"φ
付属品	圧力計2.5Mpa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4		

弁は高精度のステンレス球弁を採用

水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。

JIS規格:JQ0308032

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.