

品番：EA348DB-1

品名：φ42-450mm パイプスタンド



販売価格	42,700円(税抜)／46,970円(税込)		
カタログ価格	42,700円(税抜)／46,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/28 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0192ページ		



JIS B 2231 外径・内径および厚さ (単位: mm)			
径の呼び	外径	内径	厚さ
15	15.1	15.1	2.0
20	21.2	21.2	2.0
25	27.3	27.3	2.0
30	34.0	34.0	3.0
35	42.2	42.2	3.5
40	48.6	48.6	3.5
45	54.0	54.0	3.5
50	60.5	60.5	3.5
60	76.2	67.0	4.2
80	98.1	90.7	4.2

ステンレス鋼と異種金属との組合せ判定 継手(ステンレス)×配管(他材料)	
配管	継手
ステンレス鋼	ステンレス鋼
炭素鋼	×
銅	×
鋁	×
黄銅	×
チタン	×
ステンレス鋼	×

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-PS1000B
高さ調整(mm)	770～1240	重量(kg)	12.8
パイプ能力	φ42～450mm	サイズ	三脚: (開脚時) 575(W)×500(L)
最大荷重	500kg		
スチール製			
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。			
脚は折り畳み式で持ち運びに便利です。			
ボール受けに対応した高剛性ヘッド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.