

品番 : EA348RB-15

品名 : 6A-300A/740-1120mm パイプスタンド(ローラー)



販売価格	47,600円(税抜)／52,360円(税込)		
カタログ価格	47,600円(税抜)／52,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/22 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0015ページ0192ページ		



JIS B 2311 外径・内径および厚さ(単位: mm)			
径の呼び	外 径	内 径	
15	1/2	8.1	2.8
20	5/8	21.7	2.8
25	3/4	27.2	2.8
32	1/2	36.7	3.5
40	1	46.7	3.5
50	2	60.5	3.8
63	2 1/2	69.7	4.2
80	3	89.1	4.2

規格	JIS B 2311	ステンレス鋼
ライニング鋼板	×	○
前板	○	×
側板	○	×
背面板	○	×
重ねメタル鋼板	×	○
ステンレス鋼板	○	×



蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	56682
スチール製			
高さ調整	29"~44"(740~1120mm)	最大能力(パイプ)	12"(300mm)
耐荷重	454kg	重量	8.6kg
★ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。			
ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.