品番: EA348RF-1

品名: 780-1130mm/150kg ローラ-パイプスタンド(キャスター付



販売価格	<b>61,500円</b> (税抜)/ 67,650円(税込)				
カタログ価 格	61,500円(税抜)/67,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/26 10:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0192ページ				







## この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

※注意※	【お客様組立品】	耐荷重	150kg
ローラーサイズ	φ60×450mm	最大能力(パイプ)	462mm
高さ調整	780~1130mm	キャスター	自在(ブレーキ付)×4
キャスターサイズ	φ75×32mm	ケースサイズ	450×630×200mm
重量(kg)	21	材質	ローラー: スチール(粉体塗装仕上げ) タイヤ: 熱可塑性エラストマー (TPE)

鋸、プレス、ドリルなどの長尺物のサポートに。

キャスター付で移動しやすい

高さ調整、回転またはロック可能。

空気圧による下降制動機能付。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

## 代替品



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.