

品番：EA350XB-2

品名：1/4"-2"(50A) 電動ねじ切機(超硬カッタ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 610,000円(税抜) / 671,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 610,000円(税抜) / 671,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/11 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0190ページ | | |

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| メーカー | レックス工業 (REX) | 型番 | 210335 (F50AIII-TC) |
| ねじ切能力 | 1/4B~2B(8A~50A) | モーター | 単相100V・600Wシリースモーター (ブレーキ付) |
| 無負荷回転数 | 42rpm | オイルタンク容量 | 2.5L |
| 重量 | 46kg | サイズ | 620×400×395(H)mm |
| 超硬カッター付 | | | |
| 自動切上 | | | |
| ブレーキ付きモーター採用、安全重視設計。 | | | |
| メンテナンス性の向上。 | | | |
| リーマホルダー・送りハンドルの脱着が簡単に! | | | |
| 余裕の往復台ストローク。 | | | |
| ブレーキ付きモーターを採用した巻込防止設計。 | | | |
| 自動停止カーボン採用。 | | | |

低重心安定設計。

作業性の向上(ストローク幅が広くなりました)

ポッキングプラグ採用

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.