品番: EA350XC-3

品名: 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)



販売価格	740,000円(税抜) / 814,000円(税込)				
カタログ価 格	740,000円(税抜)/814,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 08:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0191ページ				





こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は重上渡し品です。

仕様

メーカー	レッキス工業(REX)	型番	273035 (F80A III - TC)
ねじ切り能力	1/4B~3B(8A~80A)	モーター	単相100V・600Wシリースモーター (ブレーキ付)
無負荷回転数	31rpm	サイズ	770×480×405(H)mm
重量	65kg	オイルタンク容量	4.0L

超硬カッター付

自動切上

ねじ切りオイル50W-R 4L・マシンカバー付

ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。

余裕の往復台ストローク

ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易。

低重心安定設計

ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計

食い込みの少ないコーン形状リーマを採用

メンテナンス性の向上 送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。

自動停止カーボン採用。

※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.