

品番：EA351B

品名：13mmx 5m シールテープ(10巻)



販売価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/05/17 08:42現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1448ページ		



品名	ニテスコ No.95S
規格	13mm x 5m
材質	ポリテトラフルオロエチレン
用途	各種配管継手部のシール用
特徴	自己融着性、耐熱性、耐薬品性、伸び



仕様

幅	13mm	長さ	5m
厚さ	0.1mm	材質	ポリテトラフルオロエチレン
用途	各種配管継手部のシール用	引張荷重	6.9~13.7N
伸び	80%(縦方向)	引張強さ	0.9kgf/mm ² (8.8N/cm ²)
入数	10個		

自己融着する独特の性能を備えているため、ねじ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。

ねじ込み、取り外しも簡単です。

雄ねじ、雌ねじ間に起因するねじ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。

-100~260℃の優れた耐寒・耐熱性を備えています。

ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)溶剤、蒸気などに侵されません。

従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。

鉄、アルミ、ステンレス、銅などの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。

食品衛生法適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.