



品番：EA351BS-16A

品名：1000x1000x0.6mm ガ スケットシート(高面圧用/5枚)



販売価格	18,300円(税抜)／ 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/23 16:46現在）		
商品入数	5	販売単位	箱
カタログページ	1460ページ		



仕様

メーカー	スリーボンド	型番	206H
サイズ	1×1m	厚み	0.6±0.06mm
締付面圧基準	160～250kg/cm ²	適応流体	油、温水、酸、アルカリ、ガソリン、溶剤
入数	5枚	材質	液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲	-40～180℃		
高面圧用			
油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。			
長く強靱な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります			
高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.