

品番 : EA351CE-1

品名 : 65cc ガasketペースト(PTFE)



販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/07/03 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1506ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.9400
商品名	ナフロンペースト	適用流体	各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
最高使用温度	260℃	塗布量	約50g/m <sup>2</sup> (2m <sup>2</sup> チューブ)
容量	65cc(約100g)チューブ入り	色	白
フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガasketペーストです。			
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。			
フランジやネジのシール性が向上します。			
使用温度範囲	260℃		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.