

品番 : EA351CM-25

品名 : 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 405円(税抜) / 446円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 405円(税抜) / 446円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 24 (2026/04/28 16:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ                       |      |   |



#### 仕様

|   |           |    |       |
|---|-----------|----|-------|
| 内フランジパッキン   |           |    |       |
| JIS管フランジ用   |           |    |       |
| JIS10K  |           |    |       |
| 使用温度範囲  | -100~183℃ |    |       |
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 |           |    |       |
| 呼び径   | 25A       | 厚み | 2.0mm |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.