

品番 : EA351CN-25

品名 : 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 475円(税抜) / 523円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 475円(税抜) / 523円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/30 17:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                                           |           |    |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-------|
| 内フランジパッキン                                                 |           |    |       |
| JIS管フランジ用                                                 |           |    |       |
| JIS10K                                                    |           |    |       |
| 使用温度範囲                                                    | -100~183℃ |    |       |
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 |           |    |       |
| 呼び径                                                       | 25A       | 厚み | 3.0mm |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.