


品番 : EA351CN-40

品名 : 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/28 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		



仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS10K			
使用温度範囲	-100~183℃		
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。			
呼び径	40A	厚み	3.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.