

品番：EA351DG-50

品名：[JIS 5K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン

	販売価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
	カタログ価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 00:23現在)		
	商品入数	1	販売単位	枚
	カタログページ			



仕様

呼び径	50A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	−240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	4		

代替品

	品番 コメント	EA351DJ-50 JIS 10K
--	------------	-----------------------

