品番: EA351DJ-15

品名: [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン



販売価格	830円(税抜)/913円(税込)				
カタログ価 格	830円(税抜)/913円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/20 16:44現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1510ページ				







仕様

全面パッキン						
JIS10K						
圧力限界	5MPa	材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固 着防止処理			
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガ スでの使用は420℃まで)					
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に						
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等					
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。						
呼び径	15A	厚み	1.6mm			
ボルト穴数	4					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.