

品番 : EA351DJ-65

品名 : [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/11 22:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----|------------------------|
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に | | | |
| 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 | | |
| 全面パッキン | | | |
| JIS10K | | | |
| 圧力限界 | 5MPa | 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 |
| 使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | | |
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。 | | | |
| 呼び径 | 65A | 厚み | 1.6mm |
| ボルト穴数 | 4 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.