

品番 : EA351DK-10

品名 : [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン



販売価格	905円(税抜)／996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜)／996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1510ページ		



仕様

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に

適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等		
------	------------------	--	--

全面パッキン

JIS10K

圧力限界	5MPa	材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固定防止処理
使用温度範囲	-240~650°C(酸化雰囲気ガスでの使用は420°Cまで)		

圧力破壊しにくく、フランジへの固定を大幅に抑制したパッキンです。

呼び径	10A	厚み	3.0mm
ボルト穴数	4		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.