

品番 : EA351DL-20

品名 : 20A 蒸気用ユニオンパッキン



販売価格	685円(税抜)／754円(税込)		
カタログ価格	685円(税抜)／754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2025/12/16 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1513ページ		



仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして			
材質	膨張黒鉛	適用流体	水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要			
厚み	1.5mm	耐熱温度	-240～420°C(蒸気は650°Cまで)
圧力限界	25MPa(一般フランジ)	呼び径	20A
内径	31mm	外径	39mm
重量	1.04g	使用温度範囲	-240～420°C

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.