

品番：EA351DL-8

品名：8A 蒸気用ユニオンパッキン



販売価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
カタログ価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/04/02 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1463ページ		



#### 仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして			
材質	膨張黒鉛	適用流体	水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要			
厚み	1.5mm	耐熱温度	-240~420℃(蒸気は650℃まで)
圧力限界	25MPa(一般フランジ)	呼び径	8A
内径	17mm	外径	23mm
重量	0.44g	使用温度範囲	-240~420℃

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.