


品番：EA351DR-40

品名：40A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)



販売価格	370円(税抜)／ 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜)／407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 （2026/02/13 09:13現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1463ページ		



仕様

呼び径	40A	厚み	1.5mm
最高圧力	水系流体:3.0MPa 油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa	耐熱温度	水系流体:-100～215℃ 油系流体:-100～150℃ ガス系流体:-100～200℃
材質	特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材	適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど

耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.