

品番 : EA351DS-8

品名 : 8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 160円(税抜) / 176円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 160円(税抜) / 176円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/05/25 17:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                     |           |      |                                  |
|-------------------------------------|-----------|------|----------------------------------|
| 厚み                                  | 1.5mm     | 呼び径  | 8A                               |
| 使用温度範囲                              | -200~260℃ | 材質   | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                  |
| 適用流体                                | 水系、油系、ガス系 | 最高圧力 | 水系・油系流体: 4.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 |           |      |                                  |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れています。                 |           |      |                                  |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。           |           |      |                                  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.