

品番 : EA351DT-25

品名 : 25A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)



販売価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/04/03 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1463ページ		



#### 仕様

呼び径	25A	厚み	1.5mm
耐熱温度	水・油系・腐食性流体:-100~100℃ ガス系流体:-100~100℃	最高圧力	1.0MPa
材質	PTFE	適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など

純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.