


品番 : EA351DT-32

品名 : 32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 475円(税抜) / 523円(税込) | | |
| カタログ価格 | 475円(税抜) / 523円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/05/25 17:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|------|--|
| 呼び径 | 32A | 厚み | 1.5mm |
| 耐熱温度 | 水・油系・腐食性流体:-100~100℃ ガス系流体:-100~100℃ | 最高圧力 | 1.0MPa |
| 材質 | PTFE | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |

純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.