

品番：EA351EE-50

品名：[JIS10K] 50A 渦まきガスケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,930円(税抜)／5,423円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,930円(税抜)／5,423円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/22 17:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                                       |                   |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| メーカー                                                                  | ニチアス              | 型番     | No.1834-GR |
| 商品名                                                                   | グラシール ボルテックスガスケット | 最高使用温度 | 450℃       |
| 高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。                            |                   |        |            |
| 圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。                                    |                   |        |            |
| 各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。 |                   |        |            |
| JIS10K                                                                |                   |        |            |
| 内輪・外輪材質                                                               | SUS304            | サイズ規格  | 50A        |

代替品

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA351EA-50</div> <div>コメント変更点:メーカー</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

