


品番：EA351ES-100

品名：[JIS10K]100A 渦まきガスケット



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 17:15現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1463ページ		



仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1834-GR
商品名	グラシール ボルテックスガスケット	サイズ規格	100A
外輪外径	159mm	内輪内径	111mm
厚さ	4.5mm	圧力限界	43MPa
使用温度範囲	-240~450℃	材質	フィラ:グラシール フープ:SUS304 内輪、外輪:SPCC
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など	不適用流体	酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など) など
使用される産業分野	ゴミ焼却炉、製鉄プラント、LNG基地 ・LNG船、火力発電、産業用機器、石油精製・石油化学プラント、化学プラント、空調・衛生設備 など		

フープと呼ばれるV字形をした金属製の薄帯板と、膨張黒鉛フィラを交互に重ね、うず巻状に巻き付けたガスケット

高温高圧、極低温、熱サイクルなどのある厳しい条件でも、優れたシール性を発揮します。

耐食性に優れているため、適切なフープ材質を選定すれば、腐食性流体にも使用可能。

各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。

JIS10K

代替品



品番 EA351EB-100

コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.