

品番：EA351ES-50

品名：[JIS10K] 50A 渦まきガスケット



販売価格	2,130円(税抜)／2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜)／2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1834-GR
商品名	グラシール ボルテックスガスケット	最高使用温度	450℃
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高压条件でも長期間優れたシール性を発揮します。			
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高压の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。			
圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。			
JIS10K			
内輪・外輪材質	SPCC(鉄)	サイズ規格	50A

代替品

	品番 EA351EB-50 コメント 変更点:メーカー
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

