


品番 : EA351FB-80

品名 : 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/07/17 11:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1510ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |           |    |       |
|---|-----------|----|-------|
| 内フランジパッキン   |           |    |       |
| JIS管フランジ用   |           |    |       |
| JIS5K   |           |    |       |
| 使用温度範囲  | -100~183℃ |    |       |
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 |           |    |       |
| 呼び径   | 80A       | 厚み | 2.0mm |

#### 代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351CM-80<br>コメント JIS:10K |
|--|-------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.