品番: EA351FC-10

品名: 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)



| 販売価格       | <b>140円</b> (税抜)/154円(税込)            |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 140円(税抜)/154円(税込)                    |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>20</b> (2025/11/20 13:27現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 枚 |  |  |
| カタログページ    | 1510ページ                              |      |   |  |  |



## 仕様

| 内フランジパッキン   |           |    |       |  |  |  |
|---|-----------|----|-------|--|--|--|
| JIS管フランジ用   |           |    |       |  |  |  |
| JIS5K   |           |    |       |  |  |  |
| 使用温度範囲  | -100~183℃ |    |       |  |  |  |
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 |           |    |       |  |  |  |
| 呼び径   | 10A       | 厚み | 3.0mm |  |  |  |

## 代替品



**品番** EA351CN-10

コメント JIS:10K

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.