

品番 : EA351FC-25

品名 : 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)




販売価格	225円(税抜) / 248円(税込)		
カタログ価格	225円(税抜) / 248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



#### 仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	-100~183℃		
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。			
呼び径	25A	厚み	3.0mm

#### 代替品

	品番	EA351CN-25
	コメント	JIS:10K

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.