

品番 : EA351FC-50

品名 : 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)




| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| カタログ価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/04/03 08:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------|----|-------|
| 内フランジパッキン | | | |
| JIS管フランジ用 | | | |
| JIS5K | | | |
| 使用温度範囲 | -100~183℃ | | |
| 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 | | | |
| 呼び径 | 50A | 厚み | 3.0mm |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
|  | 品番 | EA351CN-50 |
| | コメント | JIS:10K |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.