

品番：EA351FF-100

品名：100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)




販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



#### 仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	水系流体: -100~215℃ 油系流体: -100~150℃ ガス系流体: -100~200℃		
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。			
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。			
呼び径	100A	厚み	3.0mm

#### 代替品

	品番 EA351FJ-100 コメント JIS 10K
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.