

品番：EA351FF-15

品名：15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



販売価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜) / 341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/20 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



#### 仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	水系流体: -100~215℃ 油系流体: -100~150℃ ガス系流体: -100~200℃		
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。			
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。			
呼び径	15A	厚み	3.0mm

#### 代替品

	品番 EA351FJ-15 コメント JIS 10K
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.