品番: EA351FF-150

品名: 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



販売価格	<b>3,170円</b> (税抜)/3,487円(税込)				
カタログ価 格	3,170円(税抜)/3,487円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 15:09現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	1511ページ				



## 仕様

内フランジパッキン						
JIS管フランジ用						
JIS5K						
使用温度範囲	水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃					
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。						
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。						
呼び径	150A	厚み	3.0mm			

## 代替品



品番 EA351FJ-150 コメント JIS 10K 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.