

品番：EA351FF-25

品名：25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)




|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 400円(税抜) / 440円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 400円(税抜) / 440円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/04/19 23:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                       |      |   |



#### 仕様

|  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
| 内フランジパッキン  |  |    |       |
| JIS管フランジ用  |  |    |       |
| JIS5K  |  |    |       |
| 使用温度範囲   | 水系流体: -100~215℃<br>油系流体: -100~150℃<br>ガス系流体: -100~200℃ |    |       |
| 無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。 |  |    |       |
| 可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。   |  |    |       |
| 呼び径  | 25A  | 厚み | 3.0mm |

#### 代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351FJ-25<br>コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.