

品番：EA351FF-65

品名：65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



販売価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	水系流体: -100～215℃ 油系流体: -100～150℃ ガス系流体: -100～200℃		
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。			
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。			
呼び径	65A	厚み	3.0mm

代替品

	品番	EA351FJ-65
	コメント	JIS 10K

