

品番 : EA351FH-150

品名 : 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:14現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1511ページ		



仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS10K
使用温度範囲 水系流体:-100~215°C 油系流体:-100~150°C ガス系流体:-100~200°C
無機纖維、アラミド纖維に加え、耐熱性に優れる炭素纖維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。
呼び径 150A 厚み 2.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.