

品番：EA351FL-15

品名：15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)




|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 295円(税抜) / 325円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 295円(税抜) / 325円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/06/11 21:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                                    |                                      |      |   |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|---|
| 呼び径                                | 15A                                  | 厚み   | 2.0mm   |
| 使用温度範囲                             | 水系流体:-200~215℃<br>油系・ガス系流体:-200~260℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 材質                                 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛                      |      |   |
| 内フランジパッキン                          |                                      |      |   |
| JIS5K                              |                                      |      |   |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます |                                      |      |   |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます                   |                                      |      |   |

#### 代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA351FR-15 |
|  | コメント | JIS 10K    |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.