


品番：EA351FL-15

品名：15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)




販売価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
カタログ価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/06/11 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



#### 仕様

呼び径	15A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛		
内フランジパッキン			
JIS5K			
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます			
傷が付きにくく、柔軟性に優れます			

#### 代替品

	品番	EA351FR-15
	コメント	JIS 10K

