

品番 : EA351GA-125

品名 : 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)



販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/10 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



品番	EA351GA-125
品名	125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
呼び径	125A
厚み	1.5mm
材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
使用温度範囲	水系流体: -100~183℃ 油系流体: -100~180℃ ガス系流体: -100~180℃
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
ボルト穴数	8

仕様

呼び径	125A	厚み	1.5mm
使用温度範囲	水系流体: -100~183℃ 油系流体: -100~180℃ ガス系流体: -100~180℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
全面形パッキン			
JIS5K			
比較的低温の機器に用いられます			
ボルト穴数	8		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.