

品番 : EA351GK-50

品名 : 50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/02/26 13:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|---|------|--|
| 呼び径 | 50A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa | 材質 | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS10K | | | |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています | | | |
| ボルト穴数 | 4 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.