

品番 : EA351GL-10

品名 : 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 625円(税抜) / 688円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 625円(税抜) / 688円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/09 12:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                          |   |      |  |
|--------------------------|---|------|--|
| 呼び径                      | 10A   | 厚み   | 2.0mm  |
| 使用温度範囲                   | 水系流体:-100~215℃<br>油系流体:-100~150℃<br>ガス系流体:-100~200℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 最高圧力                     | 水系・油系流体:3.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa                      | 材質   | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材  |
| 全面形パッキン                  |   |      |  |
| JIS10K                   |   |      |  |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています |   |      |  |
| ボルト穴数                    | 4   |      |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.