

品番：EA351GP-100

品名：100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,370円(税抜) / 2,607円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/11 08:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ | | |




| | |
|--------|---|
| 品番 | EA351GP-100 |
| 品名 | 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) |
| 規格 | JIS 10K |
| 材質 | NBR, アラミド繊維, 膨張黒鉛 |
| 厚み | 1.5mm |
| 呼び径 | 100A |
| 使用温度範囲 | 水系流体: -200~215℃ 油系・ガス系流体: -200~260℃ |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 最高圧力 | 水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa |

仕様

| | | | |
|------------------------------------|---|------|----------------------------------|
| 呼び径 | 100A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体: -200~215℃ 油系・ガス系流体: -200~260℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | | | |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます | | | |
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA351GT-100 コメント JIS 10K |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.