

品番：EA351GR-125

品名：125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			




品番	EA351GR-125
品名	125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
規格	JIS 5K
材質	NBR, アラミド繊維, 膨張黒鉛
厚み	2.0mm
呼び径	125A
使用温度範囲	水系流体: -200~215℃ 油系・ガス系流体: -200~260℃
適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
最高圧力	水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa

### 仕様

呼び径	125A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体: -200~215℃ 油系・ガス系流体: -200~260℃	材質	NBR, アラミド繊維, 膨張黒鉛
適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
全面形パッキン			
JIS5K			
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます			
傷が付きにくく、柔軟性に優れます			
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます			

### 代替品

	品番 EA351GV-125 コメント JIS 10K
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.