


品番 : EA351NB-0.5

品名：635x 635x0.5mm ガスケットシート高温用



販売価格	6,770円(税抜)／7,447円(税込)			
カタログ価格	6,770円(税抜)／7,447円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 15:35現在)			
商品入数	1	販売単位	枚	
カタログページ				

[illegible]

仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1120
商品名	クリンシルトップ	材質	グラファイト、アラミド繊維、NBRゴム
使用温度	-200～199℃		
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット			
サイズ	635×635mm	厚み	0.5mm
重量	約300g	使用温度範囲	－200～199℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.