品番: EA351NE-1.5

品名: 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用)



販売価格	<b>5,370円</b> (税抜)/ 5,907円(税込)				
カタログ価 格	5,370円(税抜)/5,907円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>15</b> (2025/12/16 18:16現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1510ページ				



## 仕様

各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに						
圧力限界	3.0MPa	耐熱温度	-50~150℃			
有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと 充填材を混ぜ合わせ圧延加硫した シートガスケット						
サイズ	635×635mm	厚み	1.5mm			
入数は1枚入りです。						
重量	1178g	使用温度範囲	-50~150℃			

## 代替品



**品番** EA351NE-1.5B

コメント 1270x1270x1.5mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.