

品番 : EA351NE-3

品名 : 635x 635x3.0mm ガスケットシート(汎用)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,700円(税抜)／10,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,700円(税抜)／10,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2025/12/16 09:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1510ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-----------|------|-----------|
| 各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに | | | |
| 圧力限界 | 3.0MPa | 耐熱温度 | -50～150°C |
| 有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと充填材を混ぜ合わせ圧延加硫したシートガスケット | | | |
| サイズ | 635×635mm | 厚み | 3.0mm |
| 入数は1枚入りです。 | | | |
| 使用温度範囲 | -50～150°C | | |

代替品

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 品番 EA351NE-3B コメント 1270x1270x3.0mm |
|--|---------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.