品番: EA353AR-15

品名:635mm 腕カバー(溶接用·牛革)



販売価格	<b>11,300円</b> (税抜)/12,430円(税込)				
カタログ価 格	11,300円(税抜)/12,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 20:38現在)				
商品入数	1	販売単位	双		
カタログページ	0087ページ				













袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます

## 仕様

全長	635mm(片袖当り)	最大幅	約300mm
手首幅	約110/130mm	肩口幅	約300mm
材質	牛床革(スプリットレザー)	入数	1双
重量(g)	約375(片袖当り)		

ケブラー縫製

調整可能なストラップ付

火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。

袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.